

**Garant****Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335647 8
GTIN	4045197554093
Třída artiklu	31M

**Popis****Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

**Použití:**

Pro prodloužení Garant č. 338140 – 8142.

**Upozornění:**

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

**Technický popis**

Stopka závitníku Ø	8 mm
Stopka 4hran	6,2 mm
Rozsah závitníku	M6 – M20
Vnější Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm
Délka připojení L	35 mm
Délka vyložení H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Druh produktu	Prodloužení

