



## Sada pro termální vrtání Plochý včetně tvářecího závitníku, Pro závit M: M5-M8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082726 M5-M8
GTIN	2050001740144
Třída artiklu	04D

### Popis

#### Popis:

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztržskově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

#### Výhoda:

- **Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtaňovací matice).**
- **Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýťovací, navařovací a lisované matice.**
- **Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.**
- **Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitů (závitů dle DIN 13).**

#### Obsah:

Po 1 vrtáku pro termální vrtání a tvářecím závitníku: vel. M5; M6; M8

#### Upozornění:

Další provedení a sady pro speciální provedení (např. pro tenké plechy) jsou k dodání na požádání. **Vhodné tvářecí závitníky viz artikl č. 139115 a následující.**

### Technický popis

Pro závit M	M5-M8
-------------	-------

Druh produktu

Vrtáky pro termální vrtání

**Příslušenství**Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) Pro závity M  
M6

082735 M6

Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) Pro závity M  
M8

082735 M8

Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) Pro závity M  
M5

082735 M5