

**HOLEX****Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M14 – M33, Stopka závitníku Ø: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335640 22
GTIN	4045197336071
Třída artiklu	32H

**Popis****Provedení:**

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

**Použití:**

Pro slepé otvory.

**Upozornění:**

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

**Technický popis**

Stopka závitníku Ø	22 mm
Stopka 4hran	18 mm
Rozsah závitníku	M14 – M33
Vnější Ø D	72 mm
Ø stopky d	48 mm

Délka připojení L	55,5 mm
Délka vyložení H	45 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu