

Garant**Upínač nástrojů eco tvar C1 axiální pravý, Stopka Ø d1: 30 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319101 30
GTIN	4045197523716
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Šířka stopky b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Technický popis

b ₁	70 mm
Stopka Ø d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
Šířka stopky b ₃	17 mm
h ₅	28 mm
l ₁	70 mm
h ₆	38 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI