

**Garant**
**Upínač nástrojů eco tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 30 mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319171 30
GTIN	4045197523808
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

### Použití:

K rovnému zapichování.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Šířka stopky b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

## Technický popis

b <sub>2</sub>	35 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Šířka stopky b <sub>3</sub>	17 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI