

**Garant****Upínač nástrojů eco tvar C2 axiální levý, Stopka Ø d1: 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319111 40
GTIN	4045197523754
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

**Použití:**

K rovnému zapichování.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

Šířka stopky  $b_3$ : 20,5 mm

$h_5$ : 32,5 mm

**Technický popis**

$h_6$	48 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
$h_5$	32,5 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
$h_2$	34 mm
Šířka stopky $b_3$	20,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI