

**Garant****Upínač nástrojů eco tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 40 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319171 40
GTIN	4045197523815
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

### Použití:

K rovnému zapichování.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Šířka stopky b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

## Technický popis

$b_2$	42,5 mm
Šířka stopky $b_3$	20,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
$h_2$	34 mm
$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI