

Garant

Eco upínač nástrojů tvar C1 axiální pravý, Stopka Ø d1: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319101 50
GTIN	4045197578785
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Barevný kód stopky VDI	VDI 50
b ₁	100 mm
l ₁	100 mm
Ø stopky d ₁	50 mm
h ₆	60 mm

Technický list

h_1	25 mm
b_2	50 mm
h_5	50 mm
h_2	34 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI