

**Upínač nástrojů tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319170 16
GTIN	4045197373809
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Šířka stopky b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Technický popis

h_2	17 mm
h_1	12 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 16
b_1	43 mm
Stopka $\varnothing d_1$	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Šířka stopky b_3	13 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI