



## Univerzální pájky, Topný výkon: 30W



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082100 30
GTIN	4003008047004
Třída artiklu	04C

### Popis

#### Provedení:

Odolné průmyslové pájedlo s **permanentními pájecími hroty Ersadur** (30krát delší životnost než dosavadní měděné pájecí hroty). **Doba zahřívání 3 minuty** (vel. 300 cca 5 minut). Přívodní vedení 1,5 m gumový kabel (PVC u vel. 30). **S odkládacím stojanem** (ne vel. 30). Osvědčená páječka Ers a s nástrčnou odkládací destičkou.

### Technický popis

Hmotnost bez přívodu	80 g
Topný výkon	30 W
Šířka hrotu pájky	3,1 mm
Vhodné pro průřezy Cu do	2,5 mm <sup>2</sup>
Teplota pájecích hrotů po 3 minutách	380 °C
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pájedlo

### Příslušenství

Hrot pájky Označení výrobce 32KD	082400 32KD
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
	082365 1

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø  
pájecího drátu 1 mm

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø  
pájecího drátu 1,5 mm

082365 1,5