

Garant**Dvojitý upínač eco VDI axiální, Stopka Ø d1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319191 25
GTIN	4045197641816
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Text upoutávky:**Výhody s GARANT eco:**

Plochá spirálová tříska pro vynikající odvádění třísek, namísto dlouhé a zakroucené šroubovitě třísky.

Téměř žádné stopy opotřebení po zkušebním chodu.

Měření hloubky drsnosti vykazuje hladké povrchy.

Použití:

Díky dvojitému ozubení dimenzován pro normální použití nebo pro použití při práci nad hlavou.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický popis

Šířka stopky b ₃	19 mm
b ₂	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
\varnothing stopky d_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Druh produktu	Vícenásobný upínač VDI