

**Upínač nástrojů tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319170 20
GTIN	4045197373816
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Šířka stopky b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Technický popis

h_2	22 mm
b_2	27 mm

l_1	55 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
h_5	25 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Šířka stopky b_3	13 mm
h_6	30 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI