

Garant**Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335647 16
GTIN	4045197554154
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro prodloužení Garant č. 338140 – 8142.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	16 mm
Stopka 4hran	12 mm
Rozsah závitníku	M6 – M20
Vnější Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm
Délka připojení L	35 mm
Délka vyložení H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Druh produktu	Prodloužení

