

**Upínač nástrojů tvar C2 axiální levý, Stopka Ø d1: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319110 20
GTIN	4045197223968
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Šířka stopky b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technický popis

b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 20
b_2	27 mm
h_5	25 mm
Šířka stopky b_3	13 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10

319003 10