

Garant**Dvojitý upínač Eco VDI axiální, Stopka Ø d1: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319191 30
GTIN	4045197579317
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Text upoutávky:**Výhody GARANT Eco:**

Plochá spirálová tříška pro vynikající odvod třísek, namísto dlouhé a zakroucené šroubovitě třísky
Téměř žádné stopy opotřebení po zkušebním chodu.

Měření hloubky drsnosti vykazuje hladké povrchy.

Použití:

Díky dvojitému ozubení dimenzován pro normální použití nebo pro použití při práci nad hlavou.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický popis

Šířka stopky b_3	37 mm
h_1	20 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30

h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Ø stopky d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Druh produktu	Vícenásobný upínač VDI