

**Upínač nástrojů tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319170 30
GTIN	
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

Šířka stopky b_3 : 23 mm

h_5 : 28 mm

Technický popis

b_1	70 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
Ø stopky d_1	30 mm
h_5	28 mm
Šířka stopky b_3	23 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
h_2	29 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI