



## Upínač nástrojů tvar C1 axiální pravý, Stopka $\varnothing$ d1: 20 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	319100 20
GTIN	4045197191045
Třída artiklu	32V

### Popis

#### Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58  $\pm$  2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

#### Použití:

K rovnému zapichování.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Šířka stopky  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

### Technický popis

$h_2$	22 mm
Šířka stopky $b_3$	13 mm

h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
h <sub>6</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	52 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

## Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------