

Garant**MicroClamp – přesné vrtací sklíčidlo, HSK-E 40 A = 46, Typ: 0,2-3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Třída artiklu	31H

Popis**Provedení:**

- Pro pravý a levý chod.
- Obvodová házivost < 0,01 mm.
- Přenos točivého momentu 7 Nm.
- Přípustné otáčky 60 000 ot/min.
- Přípustný utahovací moment 2 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání $\varnothing D_1$: 0,2 - 3,4 mm

Vnější $\varnothing D$: 19 mm

$\varnothing D_2$: 12 mm

Náhradní upínací klíče: 627425 2

Technický popis

Rozsah upínání $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Náhradní upínací klíče	627425 2
$\varnothing D_2$	12 mm

Vnější Ø D	19 mm
Upnutí	HSK-E 40 A = 46
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	E
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Mikro vrtací sklíčidlo

Příslušenství

6-hranný šroubovák s příčnou rukojetí 6-hran 2 mm	627425 2
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2 mm	627481 2