

**Garant**
**Kleštinový upínací trn ER, PSC 63 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308515 40
GTIN	4045197471635
Třída artiklu	31C

**Popis**
**Provedení:**

- S otvorem Balluffchip.
- Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřní kontury levý opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

**Rozsah dodávky:**

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434. Upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885 a 309893.

Vnitřní chlazení: ano

Rozsah upínání: 3 - 26 mm

Délka vyložení rozměr A: 65 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610: 40

**Technický popis**

Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	40
Pro kleštiny ER	40

Rozsah upínání	3 - 26 mm
Délka vyložení rozměr A	65 mm
Vnější Ø D	63 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

ER upínací klíč Pro ER kleštinové upínače 40	309680 40
--	-----------