

SWISS TOOLS

## Držák na vyvrtávací tyče pravý, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A: 40/12-110mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320385 40/12-110
GTIN	2050001715401
Třída artiklu	36D

### Popis

#### Upozornění:

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

### Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Vzdálenost hrotů os f	22 mm
Náhradní díl	S01
Velikost destiček	12
Ø minimálního předvrtání D <sub>1</sub> min	40 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Ø stopky	40 mm
Užitná délka L <sub>N</sub>	90 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Úhel nastavení k	95 stupeň
Druh produktu	Drzak vyvrtavaci tyce

## Příslušenství

Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Upínací šroub č. 3 Typ P02	320611 P02
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Upínací šroub č. 3 Typ D07	320611 D07
Mezipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Kroužek trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Mezipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63	320001 63
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Upínací šroub č. 3 Typ P06	320611 P06