



Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce), Pro závity M: M5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082735 M5
GTIN	2050001740250
Třída artiklu	04D

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vrtáky pro termální vrtání otvorů pod závit jako přípravy pro zhotovování závitů.

Popis:

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztržskově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

- **Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtaňovací matice).**
- **Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýťovací, navařovací a lisované matice.**
- **Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.**
- **Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).**

Technický popis

Pro závity M	M5
Maximální tloušťka materiálu	4,6 mm
Doporučené otáčky	2500 min ⁻¹

Doporučený výkon pohonu	0,8 kW
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání