

**Garant****Upínací trn Whistle-Notch, PSC 63 krátký, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308510 25
GTIN	4045197486271
Třída artiklu	31C

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s šikmou upínací plochou (2°) dle DIN 1835 tvar E a DIN 6535 tvar HE (= Whistle-Notch).

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vnější Ø D	65 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

### Příslušenství

Prodloužení PSC-63 / PSC-63 Rozměr A 60 mm	318896 60
Prodloužení PSC-63 / PSC-63 Rozměr A 100 mm	318896 100