



Univerzální pájky, Topný výkon: 80W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082100 80
GTIN	4003008069471
Třída artiklu	04C

Popis

Provedení:

Odolné průmyslové pájedlo s **permanentními pájecími hroty Ersadur** (30krát delší životnost než dosavadní měděné pájecí hroty). **Doba zahřívání 3 minuty** (vel. 300 cca 5 minut). Přívodní vedení 1,5 m gumový kabel (PVC u vel. 30). **S odkládacím stojanem** (ne vel. 30).

Technický popis

Hmotnost bez přívodu	220 g
Topný výkon	80 W
Vhodné pro průřezy Cu do	4 mm ²
Šířka hrotu pájky	4,8 mm
Teplota pájecích hrotů po 3 minutách	410 °C
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pájedlo

Příslušenství

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø pájecího drátu 1,5 mm	082365 1,5
Hrot pájky Označení výrobce 82JD	082400 82JD
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø
pájecího drátu 1 mm

082365 1