

SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:
40/12-90mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 320386 40/12-90 |
| GTIN | 2050001715548 |
| Třída artiklu | 36D |

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. |
| Náhradní díl | S01 |
| Velikost destiček | 12 |
| Ø minimálního předvrtání D ₁ min | 32 mm |
| Vzdálenost hrotů os f | 17 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 90 mm |
| Ø stopky | 40 mm |
| Užitná délka L _N | 70 mm |
| Upnutí | PSC |
| Způsob použití | levý |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Úhel nastavení k | 95 stupeň |
| Druh produktu | Drzak vyvrtavaci tyce |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Lomená páka č. 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63 | 320001 63 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P01 | 320610 P01 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04 | 320618 P04 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Upínka č. 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Upínací šroub č. 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Kroužek trysky č. 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06 | 320612 P06 |