

**Garant****Rychlovýměnná vložka pro závitoreznou hlavu MDV, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338120 16
GTIN	4045197336170
Třída artiklu	31M

**Popis****Vhodné pro:**

Závitorezné rychlovýměnné sklíčidlo MDV s minimálním délkovým vyrovnaním č. 338100 – 338121.

**Zvláštní příslušenství:**

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.

**Technický popis**

Ø d	20 mm
Pro kleštiny ER	16 mm
Rozsah upínání Ø D <sub>1</sub>	2 - 10 mm
Pro řezný rozsah	M3 – M12
Délka vyložení L	24 mm
Vnější Ø D	28 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	16
Maximální utahovací moment	60 Nm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu

