

**Garant****Rychlovýměnná vložka pro závitoreznou hlavu MDV, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338120 25
GTIN	4045197336187
Třída artiklu	31M

**Popis****Vhodné pro:**

Závitorezné rychlovýměnné sklíčidlo MDV s minimálním délkovým vyrovnáním č. 338100 – 338121.

**Zvláštní příslušenství:**

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.

**Technický popis**

Rozsah upínání $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Pro kleštiny ER	25 mm
Pro řezný rozsah	M6 – M20
Délka vyložení L	27 mm
Vnější $\varnothing D$	42 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	25
Maximální utahovací moment	70 Nm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu

