

HOLEX**Tažný čep 45° utěsněný, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308760 50 |
| GTIN | 4045197223883 |
| Třída artiklu | 32Z |

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

| | |
|---|--------|
| L ₁ | 45 mm |
| Ø hlavy D ₁ | 23 mm |
| Maximální utahovací moment | 150 Nm |
| Vhodné pro strmý kužel | 50 |
| Závit M | M24 |
| Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 50 |
| Ø nákrčku D | 38 mm |
| Celková délka L | 85 mm |

| | |
|----------------------|------------|
| Rozměr klíče | 30 mm |
| Vlastnost otvoru | bez otvoru |
| Norma pro tažné čepy | MAS 403 |
| Druh produktu | Tažný čep |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308830 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308820 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308825 50 |