

HOLEX**Tažný čep Mazak, typ A, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308670 40M
GTIN	4045197439185
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

- Čelní strana čelně soustružena.

Utěsněná.

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment. K dispozici není vhodný upínací klíč.

Technický popis

Ø hlavy D ₁	18,79 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Vhodné pro strmý kužel	40
Celková délka L	41,25 mm

L ₁	16,25 mm
Ø nákrůžku D	21,8 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø otvoru	6 mm
Závit M	M16
Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	CAT
Druh produktu	Tažný čep