

**HOLEX****Tažný čep 45° utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308765 30
GTIN	4045197648020
Třída artiklu	32Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Upozornění:**

**utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 30
L <sub>1</sub>	23 mm
Závit M	M12
Maximální utahovací moment	20 Nm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	11 mm
Vhodné pro strmý kužel	30
Celková délka L	43 mm
Ø nákrčku D	16,5 mm

Rozměr klíče	13 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 30	308835 30
---	-----------