

Garant**Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308605 40
GTIN	4045197554529
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Technický popis

Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Celková délka L	54 mm
Úhel A	15 stupeň
Ø nákrůžku D	23 mm
L ₁	26 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm

Vhodné pro strmý kužel	40
Ø hlavy D ₁	19 mm
Závit M	M16
Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40