

Garant**Tepelný upínač, PSC 63 krátký, Ø upnutí D1: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308568 5
GTIN	4045197486356
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	5 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Vnější Ø D	17 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1

Technický list

Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/308568-5>