

Garant**Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308605 50
GTIN	4045197554536
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Technický popis

Závit M	M24
Celková délka L	74 mm
Úhel A	15 stupeň
Maximální utahovací moment	150 Nm
Vhodné pro strmý kužel	50
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50

Ø hlavy D ₁	28 mm
Ø nákrůžku D	36 mm
L ₁	34 mm
Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50