

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 20, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319300 10
GTIN	4045197191212
Třída artiklu	32V

**Popis****Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 20

l<sub>6</sub>: 50 mm

l<sub>7</sub>: 41 mm

**Technický popis**

l <sub>7</sub>	41 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
d <sub>8</sub>	40 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20

Druh produktu

Nástrojová upínka VDI