

HOLEX**Tažný čep utěsněný, typ A, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308610 30
GTIN	4045197648006
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- **Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.**
- **V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).**
- **V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).**

Upozornění:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Utěsněný s O kroužkem.

Technický popis

Ø nákrůžku D	17 mm
Ø hlavy D ₁	13 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 30
Vhodné pro strmý kužel	30
L ₁	24 mm
Maximální utahovací moment	20 Nm

Celková délka L	44 mm
Závit M	M12
Úhel A	15 stupeň
Rozměr klíče	14 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 30

308835 30