

Garant**Tažný čep typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308640 40
GTIN	4045197150967
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- **Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.**
- **V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).**
- **V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).**

Upozornění:

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Závit M	M16
Celková délka L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Ø nákrůžku D	22,5 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø hlavy D ₁	18,95 mm

Vhodné pro strmý kužel	40
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
---	-----------