

**HOLEX****Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub>(H6): 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319200 25
GTIN	4045197191120
Třída artiklu	32V

**Popis****Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 30

Vnější Ø d<sub>3</sub>: 45 mm

l<sub>1 -0,2</sub>: 75 mm

l<sub>2</sub>: 59 mm

**Technický popis**

Vnější Ø d <sub>3</sub>	45 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
l <sub>1 -0,2</sub>	75 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm

Barevný kód stopky VDI

VDI 30

Druh produktu

Nástrojová upínka VDI