

Garant**Tepelný upínač, PSC 63 krátký, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308568 8 |
| GTIN | 4045197471802 |
| Třída artiklu | 31C |

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 80 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 8 mm |
| Vnější Ø D | 27 mm |
| Upnutí | PSC 63 krátký |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Smršťovací přístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Chladicí jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Skříň | 354290 |
| Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 6-12 mm | 354240 6-12 |