

Garant**Tepelný upínač, PSC 63 krátký, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308568 10
GTIN	4045197471819
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Skříň	354290
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1