

**HOLEX****Tažný čep utěsněný, typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	308650 40
GTIN	4045197150981
Třída artiklu	32Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

**Upozornění:**

**Utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

Celková délka L	44,5 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Ø hlavy D <sub>1</sub>	18,95 mm
Závit M	M16
Ø nákrůžku D	22,5 mm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Vhodné pro strmý kužel	40
Maximální utahovací moment	50 Nm
Rozměr klíče	18 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308830 40