

HOLEX**Tažný čep 60° utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308785 30
GTIN	4045197648044
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Závit M	M12
Vhodné pro strmý kužel	30
L_1	23 mm
\varnothing hlavy D_1	11 mm
Celková délka L	43 mm
\varnothing nákrůžku D	16,5 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 30
Maximální utahovací moment	20 Nm

Rozměr klíče	13 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 30

308835 30