

HOLEX**Speciální tažný čep s vnitřní závitem, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308740 50
GTIN	4045197151070
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Upozornění:

Utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Ø nákrůžku D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Vnitřní závit	M24
Závit M	M24
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Vhodné pro strmý kužel	50
Celková délka L	65 mm

Ø hlavy D ₁	32 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Hloubka vnitřního závitů	17,5 mm
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50