

**HOLEX****Tažný čep utěsněný, typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	308650 50
GTIN	4045197150998
Třída artiklu	32Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

**Upozornění:**

**Utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

Ø hlavy D <sub>1</sub>	29,1 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Celková délka L	65,5 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
L <sub>1</sub>	25,55 mm

Závit M	M24
Ø nákrůžku D	36 mm
Vhodné pro strmý kužel	50
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50