

HOLEX**Tažný čep 45° utěsněný, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308760 30
GTIN	4045197648013
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

L ₁	23 mm
Vhodné pro strmý kužel	30
Maximální utahovací moment	20 Nm
Závit M	M12
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 30
Celková délka L	43 mm
Ø hlavy D ₁	11 mm
Ø nákrůžku D	16,5 mm

Rozměr klíče	13 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 30

308835 30