

SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:
50/11-90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

Technický popis

Vzdálenost hrotů os f	17 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Velikost destiček	11
Náhradní díl	S05
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D ₁ min	32 mm
Ø stopky	50 mm
Užitná délka L _N	70 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	levý
Norma pro upínání	ISO 26623-1

Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Druh produktu	Drzak vyvrtavaci tyce