



## Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 1



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338450 1      |
| GTIN           | 4045197603401 |
| Třída artiklu  | 32H           |

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihhranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

|  |        |
|--|--------|
| Pro čtyřhran $K_1$                                   | 2,1 mm |
| Prodloužení $\varnothing D_3$                        | 6 mm   |
| Prodloužení $L_2$                                    | 60 mm  |
| Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$                | 2,8 mm |
| Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376 | M4     |
| Prodloužení $K_2$                                    | 4,9 mm |
| Prodloužení $\varnothing D_4$                        | 6,1 mm |

|  |             |
|--|-------------|
| Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 371 | M2 – M2,6   |
| Pro upínací délku $l_1$                          | 22 mm       |
| Prodloužení $L_3$                                | 130 mm      |
| Druh produktu                                    | Prodloužení |