

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo, Typ: 100/16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Třída artiklu	33A

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonné** tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

**Použití:**

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřeten stroje.

**Norma:****DIN 238****Technický popis**

Délka vrtací hlavy otevřená	80 mm
Unášecí kužel	B 16
Největší Ø kužele sklíčidla	15,733 mm
Typ	100/16
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	91,5 mm
Vnější Ø	43 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

