

SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:  
50/15-110mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Třída artiklu	36D

**Popis****Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.  
Upínací čep PSC na poptávku.

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_1$ min	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Velikost destiček	15
Náhradní díl	P05
Vzdálenost hrotů os f	22 mm
Ø stopky	50 mm
Užitná délka $L_N$	90 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	levý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Úhel nastavení k	107,5 stupeň
Druh produktu	Drzak vyvrtavaci tyce