



## Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo Spiro, Typ: 160/18



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Třída artiklu	39R

### Popis

#### Provedení:

**Vysoce výkonné** tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

#### Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

#### Norma:

**DIN 238**

### Technický popis

Rozsah upínání	3 - 16 mm
Unášecí kužel	B 18 zkrácený
Největší Ø kužele sklíčidla	17,431 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	95,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	109 mm
Typ	160/18
Vnější Ø	56 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

