

**Garant****Samosvorná vrtací sklíčidla s čelistmi s diamantovým povlakem, Typ: 130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341050 130
GTIN	4045197191564
Třída artiklu	31K

**Popis****Provedení:**

S **upínacími čelistmi s diamantovým povlakem**, samosvorné.

**Použití:**

Zvláště vhodné k **upínání tvrdokovových vrtáků** (skupiny 12) a **vrtáků s tvrdou stopkou**. Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

**Norma:**

**DIN 238**

**Upozornění:**

Používejte nástrčné stopky č. 342600 v precizním provedení.

**Technický popis**

Největší Ø kužele sklíčidla	15,733 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	103 mm
Unášecí kužel	B 16
Typ	130
Rozsah upínání	1 - 13 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	91 mm
Vnější Ø	50 mm

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo bez použití klíče