

3M**Oboustranná lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 50X25**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083628 50X25 |
| GTIN | 8000280457008 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis

Provedení:

Páska **3M™ 9191** je oboustranná lepicí páska a vyznačuje se **tlakově citlivým** lepidlem ze syntetického kaučuku s vysokou lepicí silou a okamžitou přilnavostí.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

| | |
|------------------|----------------------|
| Barva | nažloutlá |
| Šířka | 50 mm |
| Délka | 25 m |
| Označení výrobce | 9191 |
| Materiál krytu | Silikonizovaný papír |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Druh lepicí pásky | oboustranný |
| Liner k dispozici | ne |
| Zvláštní znaky | natržitelný rukou |
| Sklad, vlhkost | 40 - 65 % |
| Minimální trvanlivost | 12 měsíc |
| Tloušťka | 0,26 mm |
| Použití | Montáž |
| Použití | Pokládání koberců |
| Skladovací teplota | 16 - 25 °C |
| Odolávající teplotě do | -30 - 75 °C |
| Materiál nosiče | tkanina |
| Přilnavost z oceli | 0,95 N/mm |
| Pevnost v tahu | 2,6 N/mm |
| Roztažnost | 9 % |
| Druh produktu | Lepicí páska |